


Placa de montaje VN-T3-BP-NRH

Número de artículo: 193641

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Par de apriete máx.	0.5 Nm
Peso del producto	3.5 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con perfil DIN
Material de la placa	Reforzado con POM
Material de la corredera	POM