

# Placa de montaje VN-T6-BP-NRH

Número de artículo: 196956

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Par de apriete máx.	0.8 Nm
Peso del producto	12.4 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con perfil DIN
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa	Reforzado con PA
Material de la corredera	POM