


# Válvula de cierre manual HE-G3/4-LO

Número de artículo: 197135

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Forma constructiva                                 | Corredera del émbolo                             |
| Tipo de accionamiento                              | Manual                                           |
| Principio de sellado                               | Blando                                           |
| Función de escape                                  | No estrangulable                                 |
| Accionamiento manual auxiliar                      | Ninguna                                          |
| Función de la válvula                              | 3/2 vías biestable                               |
| Presión de funcionamiento                          | 1 bar...10 bar                                   |
| Valor C                                            | 36.28 l/sbar                                     |
| Valor b                                            | 0.21                                             |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 8000 l/min                                       |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 3 - riesgo de corrosión alto                     |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...60 °C                                   |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                   |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería<br>Con taladro pasante |
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                       |
| Sentido de flujo                                   | No reversible                                    |
| Peso del producto                                  | 1000 g                                           |
| Conexión neumática 1                               | G3/4                                             |
| Conexión neumática 2                               | G3/4                                             |
| Conexión neumática 3                               | G1                                               |
| Material de las juntas                             | NBR<br>TPE-U (PU)                                |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de aluminio<br>PBT           |