

Leva de comutación DASI-Q11-63-A-SL

Número de artículo: 1971550

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Forma constructiva para Ø de émbolo	Para ranura en T Ø 63
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	15 g
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T Con pasador roscado Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los tornillos	Acero Galvanizado