


# Bloque para montaje en batería MHA1-P6-2-M3

Número de artículo: 197209

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad máx. de posiciones de válvula  | 6                                                                            |
| Presión de funcionamiento               | 0 bar...8 bar                                                                |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                 |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C...60 °C                                                               |
| Tipo de fijación de la placa base       | Con taladro pasante                                                          |
| Tipo de fijación de la válvula          | Con rosca interior                                                           |
| Conexión neumática 1                    | M7                                                                           |
| Conexión neumática 2                    | M3                                                                           |
| Material de la placa base               | Aleación de forja de aluminio                                                |