

Base para soldar PCBC-A-10

Número de artículo: 197261

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con base para soldar
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	5 g
Tamaño del depósito	10
Conexión eléctrica	2 pines
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-40 °C...115 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	PA