

Silenciador UO-1/4

Número de artículo: 197584

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Silenciador abierto
Presión de funcionamiento	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	8 g
Conexión neumática	G1/4
Material del inserto amortiguador	PE
Material del pivote atornillado	PE
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS