

Tubo de plástico espiral PUN-8X1,25-S-2-BL

Número de artículo: 197594

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	2 m
Diámetro exterior	8 mm
Longitud de bloque	0.424 m
Diámetro interior	5.7 mm
Diámetro de la bobina	60 mm
Cantidad de espiras	27
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso del producto	140 g
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 8 mm Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca de unión Para boquilla enchufable de diámetro interior 6 mm
Color	Azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)