

# Tubo flexible de material plástico tipo DUO en espiral PUN-6X1-S-1-DUO-BS

Número de artículo: 197620

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de funcionamiento                             | 1 m                                                                                                                                                                         |
| Diámetro exterior                                      | 6 mm                                                                                                                                                                        |
| Longitud de bloque                                     | 0.488 m                                                                                                                                                                     |
| Diámetro interior                                      | 4 mm                                                                                                                                                                        |
| Diámetro de la bobina                                  | 46 mm                                                                                                                                                                       |
| Cantidad de espiras                                    | 23                                                                                                                                                                          |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                           |
| Certificación                                          | TÜV                                                                                                                                                                         |
| Organismo que expide el certificado                    | B 013277 0506 00                                                                                                                                                            |
| Medio de funcionamiento                                | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                               |
| Conformidad PWIS                                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                              |
| Temperatura ambiente                                   | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                              |
| Peso del producto                                      | 102 g                                                                                                                                                                       |
| Conexión neumática                                     | Para racor de conexión de diámetro exterior 6 mm<br>Para boquilla enchufable diámetro interior 4 mm con tuerca de unión<br>Para boquilla estriada de diámetro interior 4 mm |
| Color                                                  | Azul/negro                                                                                                                                                                  |
| Dureza Shore                                           | D 52 +/-3                                                                                                                                                                   |
| Material del tubo flexible                             | TPE-U (PU)                                                                                                                                                                  |