

Tubo flexible de material plástico tipo DUO en espiral PUN-12X2-S-6-DUO-BS

Número de artículo: 197631

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	6 m
Diámetro exterior	12 mm
Longitud de bloque	1.76 m
Diámetro interior	8 mm
Diámetro de la bobina	95 mm
Cantidad de espiras	64
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso del producto	2600 g
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 12 mm
Color	Azul/negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)