

Tubo de plástico espiral PPS-4-15-1/4-BL

Número de artículo: 19799

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	15 m
Diámetro exterior	6.3 mm
Longitud de bloque	0.67 m
Diámetro interior	4.7 mm
Diámetro de la bobina	75 mm
Cantidad de espiras	90
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...21.2 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Par de apriete nominal	11 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	367 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2	Rosca exterior G1/4
Color	Azul
Material de la rosca de conexión	Latón
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del dispositivo antidoble	Acero Galvanizado
Material del tubo flexible	PA12-P