

Conjunto de sujeción axial EAMM-A-P3-28D-40P

Número de artículo: 1982886

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	14.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	0.28 kgmm²
Momento de giro transmisible	0.2 Nm
Peso del producto	60 g
Código de interfaz del actuador	P3-28D
Código de interfaz, entrada motor	40P
Código de interfaz, caja de acoplamiento	28D
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS