


# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-P5-28B-40P

Número de artículo: 1983122

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                           | Valor                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud nominal                         | 12.5 mm                           |
| Posición de montaje                      | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.                        | 10000 1/min                       |
| Conformidad PWIS                         | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento            | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire                | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección                      | IP40                              |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa            | 0.28 kgmm²                        |
| Momento de giro transmisible             | 1.1 Nm                            |
| Peso del producto                        | 50 g                              |
| Código de interfaz del actuador          | P5-28B                            |
| Código de interfaz, entrada motor        | 40P                               |
| Código de interfaz, caja de acoplamiento | 28B                               |
| Nota sobre el material                   | Conformidad con la Directiva RoHS |