

Conjunto de sujeción axial
EAMM-A-P8-38A-60P
Número de artículo: 1987308

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	21 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	5.87 kgmm ²
Momento de giro transmisible	12.5 Nm
Peso del producto	210 g
Código de interfaz del actuador	P8-38A
Código de interfaz, entrada motor	60P
Código de interfaz, caja de acoplamiento	38A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS