

Tuercas de unión MCK-PK-13

Número de artículo: 206504

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Rosca interior M22x1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexión neumática 1	Para boquilla estriada diámetro interior 13 mm con tuerca de unión
Material de las tuercas de unión	Aleación forjada de aluminio anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS