

# Distribuidor giratorio GF-3/8

Número de artículo: 2095

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	15 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Caudal normal 1-2.1 (6->0)	4641 l/min
Caudal normal 1-2.X abierto (6->0)	4647 l/min
Caudal nominal normal 1.1-2.1	2969 l/min
Revoluciones máx.	300 1/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	270 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2	Rosca interior G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Material del eje	Acero de alta aleación