# Válvula de estrangulación y antirretorno GR-3/4

Número de artículo: 2103




## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de la válvula | Función de estrangulación y antirretorno |
| Conexión neumática 1 | G3/4 |
| Conexión neumática 2 | G3/4 |
| Elemento de ajuste | Tornillo moleteado |
| Tipo de fijación | En panel frontal<br>Con taladro pasante |
| Caudal nominal normal en sentido de estrangulación | 3300 l/min |
| Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno | 4800 l/min |
| Presión de funcionamiento | 0.3 bar...15 bar |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Material del cuerpo | Aleación de aluminio forjado |
| Protección antideflagrante | Tener en cuenta la advertencia en la certificación<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -10 °C...60 °C |
| Peso del producto | 938 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |