



electroválvula MCH-4-1/4

Número de artículo: 2201
Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	4/2 monoestable
Tipo de accionamiento	eléctrico
Presión de funcionamiento	2 ... 10 bar
Construcción	asiento de plato
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de protección	IP65
Principio de hermetización	blando
Tipo de control	prepiloto
Tiempo de conmutación a la desconexión	23 ms
Tiempo de conmutación a la conexión	16 ms
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición de aluminio