


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D60-80P-S1

Número de artículo: 2218564

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	75.7 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	34.8 kgmm ²
Momento de giro transmisible	17 Nm
Peso del producto	1040 g
Código de interfaz del actuador	D60
Código de interfaz, entrada motor	80P
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS