

unidad de alimentación

CACN-3A-1-10

Número de artículo: 2247682

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	60 mm
Alto	130 mm
Largo	152,5 mm
Posición de montaje	convección libre
Alimentación primaria	1 fase
Corriente de entrada	1,5 - 3,0 A
Tensión de salida nominal DC	24 V
Corriente de salida nominal	10 A
Margen de tensión de entrada AC	100 ... 240 V
Puenteo en cortes de red	24 ms
Frecuencia de la línea	45 ... 65 Hz
Homologación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 85 °C
Humedad relativa del aire	95 %
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso del producto	1.554 g
Tipo de fijación	con perfil DIN
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS