


Conjunto de sujeción axial
EAMM-A-D40-40G-S1
Número de artículo: 2256399

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	63.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	5.87 kgmm²
Momento de giro transmisible	12.5 Nm
Peso del producto	450 g
Código de interfaz del actuador	D40
Código de interfaz, entrada motor	40G
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS