

Rótula
CRFK-M10X1,25
Número de artículo: 2305778

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M10x1,25
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-20 °C...100 °C
Carga máx. admisible	0.9 kN
Peso del producto	230 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los pernos roscados	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la tapa	EPDM
Material de las tuercas	Acero inoxidable de alta aleación