

# Cable de conexión NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Número de artículo: 2384165

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	28 g
Conexión eléctrica 1	2 zócalos acodados, M12, 3 pines
Conexión eléctrica 2	Conector acodado, M8, 4 pines
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	2 A
Longitud del cable	0.2 m
Diámetro del cable	2.9 mm
Estructura de cable	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)