


Kit adaptador
DHAA-G-Q5-40-B6-40
Número de artículo: 2415812

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	550 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y tornillo Con casquillo para centrar
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa adaptadora	Aleación de forja de aluminio
Material de los tornillos	Acero
Material de los elementos para centrar	Acero