

# Manguito de fijación EAMH-145-19-C34

Número de artículo: 2429591

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                | Valor                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño                        | 145                               |
| Posición de montaje           | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.             | 4000 1/min                        |
| Conformidad PWIS              | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire     | 0 - 95 %                          |
| Temperatura ambiente          | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa | 35.5 kgmm <sup>2</sup>            |
| Peso del producto             | 227 g                             |
| Nota sobre el material        | Conformidad con la Directiva RoHS |