


**Kit adaptador  
DHAA-G-H2-25-B6-40**  
Número de artículo: 2436852

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                          | Valor                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                  | 40                                                           |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                                   |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado                             |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Peso del producto                       | 570 g                                                        |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante y tornillo<br>Con casquillo para centrar |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                            |
| Material de la placa adaptadora         | Aleación de forja de aluminio                                |
| Material de los tornillos               | Acero                                                        |
| Material de los elementos para centrar  | Acero                                                        |