

Kit de tope DADP-ES-Q12-12

Número de artículo: 2536502

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 grado...190 grado
Posición de montaje	Cualquiera
Ajuste fino	-8 grado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	60 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los topes	Bronce de berilio níquelado
Material de la palanca	Bronce de berilio níquelado
Material del disco	Aleación forjada de aluminio anodizado