

Kit de tope

DADP-ES-Q12-25

Número de artículo: 2536504

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 grado...270 grado
Posición de montaje	Cualquiera
Ajuste fino	-6 grado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	180 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los topes	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la palanca	Bronce de berilio niquelado
Material del disco	Aleación forjada de aluminio anodizado