

Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D50-60H

Número de artículo: 2733796

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	87.4 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	34.8 kgmm²
Momento de giro transmisible	17 Nm
Peso del producto	570 g
Código de interfaz del actuador	D50
Código de interfaz, entrada motor	60H
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS