


Placa base VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Número de artículo: 2738672

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	54 mm
Conexión de función 32	G1/4
Conexión de función 34	G1/4
Conexión neumática 22	Placa base G3/8
Conexión neumática 44	Placa base G3/8
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	0 bar...16 bar
Presión de mando	3 bar...8 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	2000 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso del producto	3400 g
Conexión aire de pilotaje 14	G1/8
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 4	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado
Material de la junta tórica	NBR
Material de los tornillos	Acero