


Cilindro de fuelle EB-80-20

Número de artículo: 2748903

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Diámetro de montaje necesario	95 mm
Carrera	20 mm
Altura máx., en avance	70 mm
Ángulo de inclinación máximo	10 grado
Asimetría máxima	5 mm
Altura mín. de montaje	50 mm
Modo de funcionamiento	De simple efecto
Presión de funcionamiento	0 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Fuerza de reposición	400 N
Peso del producto	500 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Conexión neumática	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del fuelle	CR
Material del cuerpo	Fundición de aluminio