

**Conjunto paralelo**  
**EAMM-U-70-D40-60H-96-S1**  
Número de artículo: 2786137



**Hoja de datos**

| Característica                    | Valor                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño                            | 70                                |
| Posición de montaje               | Cualquiera                        |
| Relación de reducción             | 1:1                               |
| Revoluciones máx.                 | 5000 1/min                        |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-Zona III                |
| Temperatura de almacenamiento     | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire         | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección               | IP65                              |
| Temperatura ambiente              | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa     | 118 kgmm <sup>2</sup>             |
| Par de accionamiento en vacío     | 0.18 Nm                           |
| Momento de giro transmisible      | 7 Nm                              |
| Peso del producto                 | 1760 g                            |
| Código de interfaz del actuador   | D40B                              |
| Código de interfaz, entrada motor | 60H                               |
| Nota sobre el material            | Conformidad con la Directiva RoHS |