

**Manguito de fijación**  
**EAMH-86-10-C27.3-P**

Número de artículo: 2789365

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                | Valor                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño                        | 86                                |
| Posición de montaje           | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.             | 5000 1/min                        |
| Conformidad PWIS              | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire     | 0 - 95 %                          |
| Temperatura ambiente          | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa | 9 kgmm <sup>2</sup>               |
| Peso del producto             | 115 g                             |
| Nota sobre el material        | Conformidad con la Directiva RoHS |