

Conjunto paralelo
EAMM-U-145-D100-120G-188
Número de artículo: 2803620

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	145
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	4000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	2270 kgmm ²
Par de accionamiento en vacío	2 Nm
Momento de giro transmisible	50 Nm
Peso del producto	12000 g
Código de interfaz del actuador	D100B
Código de interfaz, entrada motor	120G
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS