

Conjunto de fuelles EADB-V2-32-S201-300

Número de artículo: 2828831

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	57 mm
Tamaño	32
Margen de carrera	201 mm...300 mm
Prolongación del vástago	92 mm
Forma constructiva	Redondo Conjunto de fuelle Con descarga común
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Resistencia a fluidos	Polvos Virutas Aceites Grasas Gasolina
Grado de protección	IP65 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Masa móvil	104 g
Peso del producto	173 g
Tipo de fijación	Desplazable Con pasador roscado
Conexión neumática	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las piezas adaptadoras	Aleación de aluminio forjado Anodizado
Material de las juntas	NBR
Material del fuelle	NBR
Material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de alta aleación