


Unión en T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Número de artículo: 2839846

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101
Tipo de fijación	Enroscable
Peso del producto	28 g
Conexión eléctrica 1	Zócalo recto, M12x1, 5 contactos, codificación A
Conexión eléctrica 2	Conector recto, M12x1, 2 pines, codificación A
Conexión eléctrica 3	Conector recto, M12, 3 pines, codificación A
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	4 A
Resistencia a los picos de tensión	1.5 kV
Grado de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Material del cuerpo	TPE-U(PUR)
Color del cuerpo	Negro
Material de las tuercas de unión	Fundición inyectada de cinc Niquelado
Material de las juntas	FPM
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Dorado