

Bloque de conexión MRS-2

Número de artículo: 2844247

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamaño | 2 |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula | 2 |
| Presión de funcionamiento | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 2.5 Nm |
| Par de apriete máx. para montaje mural | 4 Nm |
| Peso del producto | 365 g |
| Conexión neumática 1 | G3/8 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa base | Aleación de forja de aluminio |