

# Bloque de conexión MRS-4

Número de artículo: 2844348

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                              | Valor                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tamaño                                                      | 4                                      |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula                      | 4                                      |
| Presión de funcionamiento                                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                     | 2 - riesgo de corrosión moderado       |
| Conformidad PWIS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 2.5 Nm                                 |
| Par de apriete máx. para montaje mural                      | 4 Nm                                   |
| Peso del producto                                           | 650 g                                  |
| Conexión neumática 1                                        | G3/8                                   |
| Nota sobre el material                                      | Conformidad con la Directiva RoHS      |
| Material de la placa base                                   | Aleación de forja de aluminio          |