

Tuercas de unión
MCK-PK-4
Número de artículo: 2965

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Rosca interior M10x1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm Para boquilla estriada de diámetro interior de 4 mm con tuerca de unión
Material de las tuercas de unión	Aleación forjada de aluminio anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS