

Multipolo-SET EADH-E17-MP1

Número de artículo: 2972137

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	10 °C...40 °C
Peso del producto	70 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	FPM
Material del retenedor	Acero inoxidable