

# Placa base VABS-S7-BE-B-G14-VDE1

Número de artículo: 2999476

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Alimentación del aire de pilotaje	Interno
Presión de funcionamiento	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Caudal Kv alimentación de aire	2.2 m³/h
Caudal Kv escape de aire	8.6 m³/h
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP65
Peso del producto	250 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Conexión neumática 3	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Aluminio recubierto con Ematal
Material de las juntas	NBR