


# Placa base en batería VIGK-04-D-1

Número pieza: 30424

FESTO

para terminal de válvulas

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
En base a la norma	ISO 5599-2
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	UL - Recognized (OL)
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/2
Conexión neumática 4	G1/4
Conexión neumática 5	G1/2
Información sobre el material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio