


Placa base
NAUE-1/4-NPT-1-ISO
Número de artículo: 30427

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	0 bar...16 bar
Certificación	UL - Recognized (OL)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión aire de pilotaje 12	1/8 NPTF
Conexión aire de pilotaje 14	1/8 NPTF
Conexión neumática 1	1/4 NPTF
Conexión neumática 2	1/4 NPTF
Conexión neumática 3	1/4 NPTF
Conexión neumática 4	1/4 NPTF
Conexión neumática 5	1/4 NPTF