

Kit de tope EADP-ES-R3-12

Número de artículo: 3044562

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 grado...325 grado
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento de inercia de la masa JO	0.35 kgcm ²
Peso del producto	96 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los topes	Bronce de berilio niquelado
Material de la brida	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material del retenedor	Aleación de forja de aluminio Anodizado