

Brida basculante SZB-40

Número de artículo: 30799

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso del producto	288 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de alta aleación
Material del bulón	Acero cincado
Material del cojinete	Material sintético
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material del fusible	Acero de muelles, galvanizado