

**Cable de conexión**  
**KMC-1-230AC-5**  
Número de artículo: 30934

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                     | Valor                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación marítima                             | Véase el certificado                                                                                   |
| Tipo de fijación                                   | En la electroválvula con tornillo central M3                                                           |
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                                                                             |
| Peso del producto                                  | 320 g                                                                                                  |
| Conexión eléctrica                                 | Zócalo<br>Forma A                                                                                      |
| Tensión nominal de funcionamiento AC               | 230 V                                                                                                  |
| Protección contra inversión de polaridad           | Para todas las conexiones eléctricas                                                                   |
| Conexión a conductor protector                     | Presente                                                                                               |
| Longitud del cable                                 | 5 m                                                                                                    |
| Diámetro del cable                                 | 6 mm                                                                                                   |
| Estructura de cable                                | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                               |
| Grado de protección                                | IP67<br>Según IEC 60529                                                                                |
| Temperatura ambiente                               | -20 °C...80 °C                                                                                         |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)   | Según la Directiva de baja tensión de la UE<br>Según la Directiva RoHS de la UE                        |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa RoHS del Reino Unido<br>Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                                         |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                                           |
| Material de la cubierta aislante del cable         | PVC                                                                                                    |
| Material del cuerpo                                | PC                                                                                                     |
| Material de los contactos crimp                    | Bronce                                                                                                 |