

Conector tipo zócalo con cable KMF-1-230AC-2.5

Número de artículo: 30936

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	170 g
Conexión eléctrica	Zócalo
Tensión nominal de funcionamiento AC	230 V
Conexión a conductor protector	Presente
Longitud del cable	2.5 m
Diámetro del cable	6 mm
Estructura de cable	3 x 0,75 mm ²
Grado de protección	IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material del cuerpo	PC POM
Material de los contactos crimp	Bronce