


# Sensor de proximidad SMPO-1-H-B

Número de artículo: 31008

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Construcción por bloques
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Principio de medición	Magnético
Presión de funcionamiento	2 bar...6 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Temperatura ambiente	-15 °C...60 °C
Reproducibilidad del valor de conmutación	+/- 0,2 mm
Tiempo de conexión	30 ms
Tiempo de desconexión	25 ms
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con accesorios
Función de la válvula	3/2
Conexión neumática	Boquilla estriada PK-3
Peso del producto	14 g
Material del cuerpo	Latón PA POM
Indicación del estado de conmutación	Óptico
Grado de protección	IP65
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L