

Horquilla SG-M8

Número de artículo: 3111

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M8
Conforme a la norma	DIN 71752 ISO 8140
Unión roscada	Rosca interior M8
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa. Excepciones: placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	53 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del bulón	Acero Galvanizado
Material de la horquilla	Acero Galvanizado
Material de las tuercas	Acero Galvanizado