

# Racor de tubo protector MKGV-23-M32-B

Número de artículo: 3152612

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	100
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP54
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Tipo de fijación	Con rosca exterior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del racor	PA